

**Datenblatt Konfektionierungskoffer  
Glasfaser**

**Konfektionierungskoffer für Glasfaserkonfektionierungen**

| Inhalt                                                                        | Glasfaser<br>SC | Glasfaser<br>F-SMA |                  |               | Glasfaser<br>F-ST |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                                                               | 909MKGLASC001   | 909MKGLASM001      | 909MKGLASM001-01 | 909MKGLASM002 | 909MKGLAST001     | 909MKGLAST002 |
| Aluminiumkoffer schwarz<br>480x380x180mm                                      | x               | x                  | x                | x             | x                 | x             |
| Crimpzange 6-kant<br>3,0/3,3/4,5 und 6,5mm                                    |                 | x                  | x                | x             | x                 | x             |
| Crimpzange 6-kant<br>2,5/3,0/4,5 und 4,95mm                                   | x               |                    |                  |               |                   |               |
| Faserabisolierer 0,6mm                                                        | x               | x                  | x                | x             | x                 | x             |
| Faserabisolierer 0,3mm                                                        | x               | x                  | x                | x             | x                 | x             |
| Faserabisolierer 0,18mm                                                       | x               | x                  | x                | x             | x                 | x             |
| Faserritzstift                                                                | x               | x                  | x                | x             | x                 | x             |
| Aushärteofen für Glasfaserkonfektion                                          | x               | x                  |                  | x             | x                 | x             |
| Cutter                                                                        | x               | x                  | x                | x             | x                 | x             |
| Kevlarschere                                                                  | x               | x                  | x                | x             | x                 | x             |
| Mikroskop 200-fache Vergrößerung<br>(ohne Adapter)                            | x               | x                  | x                | x             | x                 | x             |
| Wechseladapter F-SMA<br>für Mikroskop (200-fach)                              |                 | x                  | x                | x             |                   |               |
| Wechseladapter F-ST, FC und SC<br>für Mikroskop (200-fach)                    | x               |                    |                  |               | x                 | x             |
| Polierfilm ALO 0,3µm                                                          | x               | x                  | x                | x             | x                 | x             |
| Polierfilm ALO 5µm (braun)                                                    | x               | x                  | x                | x             | x                 | x             |
| Polierplatte (Glas), ca. 150x230mm                                            | x               | x                  | x                | x             | x                 | x             |
| Polierscheibe für F-SMA Steckverbinder                                        |                 | x                  | x                | x             |                   |               |
| Polierscheibe für F-ST Steckverbinder                                         |                 |                    |                  |               | x                 | x             |
| Polierscheibe für SC Steckverbinder                                           | x               |                    |                  |               |                   |               |
| Epoxy-Rabond 4g Beutel,<br>für Glasfaserkonfektionierung                      | x               | x                  | x                | x             | x                 | x             |
| Spritze 3ml mit 0,9mm Kanüle                                                  | x               | x                  | x                | x             | x                 | x             |
| Meßsender MS100HU,<br>Signal modulierbar<br>(Adapter bitte separat bestellen) |                 |                    |                  | x             |                   | x             |
| F-SMA Wechseladapter 850nm<br>für MS100HU                                     |                 |                    |                  | x             |                   |               |
| F-ST Wechseladapter 850nm<br>für MS100HU                                      |                 |                    |                  |               |                   | x             |
| Opt. Leistungsmeßgerät OPM1<br>660/850nm<br>(Adapter bitte separat bestellen) |                 |                    |                  | x             |                   | x             |
| F-SMA Wechseladapter für OPM1                                                 |                 |                    |                  | x             |                   |               |
| F-ST Wechseladapter für OPM1                                                  |                 |                    |                  |               |                   | x             |
| F-SMA Meßkabel simplex 50/125µm MM<br>mit unverl. Staubschutzkappe, L: 2,0m   |                 |                    |                  | x             |                   |               |
| F-ST Meßkabel simplex 50/125µm MM<br>mit unverl. Staubschutzkappe, L: 2,0m    |                 |                    |                  |               |                   | x             |

**Alle Informationen in den Datenblättern von Ratioplast-Optoelectronics GmbH wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Sie werden regelmäßig kontrolliert und aktualisiert. Für eventuell noch vorhandene Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.**