

Crimpzange 6-kant mit 4-fach Gesenk

1 Allgemeine Beschreibung

Die 6-kant Crimpzange ist für die Konfektionierung von LWL-Kontakten geeignet.



2 Anwendungen

Kavitätenzuordnung der Kontakt- und Steckverbindertypen:

- **SW 2,5**
 z. B. für RPO POF SC-Steckverbinder
- **SW 3,0**
 z. B. für RPO POF F-SMA- und POF F-ST-Steckverbinder
- **SW 4,5**
 z. B. für HFBR-Steckverbinder duplex und RPO POF 3,6er-SERCOS Steckverbinder
- **SW 4,95**
 z. B. für HFBR Steckverbinder simplex

Bild 1 Crimpzange mit Gesenk




Bild 2 Ausschnitt Crimpgesenk


3 Bedienung

- Die Kontakte werden mit der Crimphülse in den Crimpbereich der jeweiligen Gesenkköffnung der Crimpzange einlegt
- Die Crimpzange vorspannen, den Kontakt ausrichten und die Zange ganz schließen bis diese hörbar entriegelt

4 Bestellinformation

Ausführung	Bestellnummer
Crimpzange inkl. Gesenkpaar	910CZ00100008

5 Zeichnung



Crimpzange 6-kant mit 4-fach Gesenk

6 Zuordnungstabelle _____

Kavität	Kabel	Geeigete Steckverbinder
SW 2,5	POF Ø 2,2 mm	SC
SW 3,0	POF Ø 2,2 mm	F-SMA, F-ST
SW 4,5	POF Ø 2,2 x 4,4 mm, 3,6er-SERCOS	HFBR duplex, F-SMA/F-ST 3,6er-SERCOS
SW 4,95	POF Ø 2,2 mm	HFBR simplex

7 Technische Daten _____

Parameter			Einheit
Gesenk		austauschbar	
Gewicht der Zange	inklusive Gesenk	0,551	kg
Abmessungen Zange	Breite x Länge x Höhe (geschlossener Zustand)	256 x 80 x 22	mm
Material	Griffe Zange	Kunststoff Edelstahl	

Alle Informationen in den Datenblättern von Ratioplast-Optoelectronics GmbH wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Sie werden regelmäßig kontrolliert und aktualisiert. Für eventuell noch vorhandene Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.



VORSICHT | CAUTION



**Benutzen Sie eine Sicherheitsbrille um Ihre Augen zu schützen |
Use safety glasses to avoid eye injury**




**Achten Sie auf ausreichenden Handschutz |
Use adequate hand protection**




Crimpzange | Crimping tool 910CZ00100008

1 **Wartung**
Servicing




1.1

2 **Verriegelung**
Interlocking




2.1




2.2

3 **Crimpkraft justieren**
Crimping force
adjustment



3.3




3.6




3.1




3.4




3.7



3.2



3.5



3.8